

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Se regleaza distanta
2. Pot fi reglate urmatoarele dimensiuni: 150-300mm
3. Distanta dintre lamele trebuie sa fie mai mare cu citiva cm decat dimensiunea bordurii
4. Prin ridicare lamelele se vor strange automat
5. Adancime 180mm
6. Greutate: 4,1 KG
7. Sarcina maxima: 30 KG

Conform declaratiei fabricantului produsul corespunde Directivei 2006/42/EC